



Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	304398 16
GTIN	4045197944436
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Med ej förslutningsbara kylkanalshål.

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	48 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
utkragningenslängd A-mått	100 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16
---	-----------