

**Garant****Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302650 8
GTIN	4045197944689
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla skaft är hårbearbetade (god balans). God balansering =  $G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$ . **Med förslutningsbara kylkanalhål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	28 mm
utkragningslängd A-mått	63 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	8 mm
Reservspännskruv nr 309900	8
fäste	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 8 mm	309900 8
--	----------