



Universalgradverktyg / skavstålssortiment i plastlåda 19 delar



Beställningsdata

Ordernummer	839955
GTIN	7290005397905
Artikelklass	83G

Beskrivning

leveransinnehåll:

precisionsskavstål med utbytbar klinga: 1 st. nr 836400
gradverktygshandtag (utan klinga): 1 st. nr 838350
teleskopskaft för S-knivar Ø 3,2 mm: 1 st. nr 838430
avgradningskniv HSS Ø 3,2 mm: vardera 1 st nr 838510 strl. S10; S20; S30; S150
ROTO DRIVE gradningshuvud HSS Ø 10,4 mm: 1 st nr 838610 strl 10,4
teleskopskaft för N-knivar Ø 2,6 mm: 1 st. nr 839170
avgradningskniv HSS Ø 2,6 mm: vardera 1 st nr 839010 strl. 1, 2
Teleskopskaft för gradningshuvuden: 1 st. nr 839620
gradningshuvud snabbstål, 20°, Ø 20 mm: 1 st nr 839610 strl 20
Teleskopskaft för skavstål: 1 st. nr 839679
miniskavstål: 1 st. nr 839677
specialskavstål: 1 st. nr 839678
Teleskopskaft för skärplattor: 1 st. nr 839725
skärplatta för kilspår, 11 mm: 1 st nr 839720 strl 11
gradverktygshandtag för teleskopskaft: 1 st nr 839890 strl. B

Teknisk beskrivning

Produktslag	Avgradare
-------------	-----------

Tillbehör

Skärplatta för kilspår för maximal bredd 11 mm	839720 11
Teleskopskaft för skavstål	839679
Teleskopskaft för N-knivar Ø 2,6	839170
Precisionsskavstål med utbytbar klingaWS	836400
Teleskopskaft för gradningshuvuden	839620
Teleskopskaft för S-knivar Ø 3,2	838430
Gradningskniv Typ S100	838510 S100
Gradningskniv Typ S20	838510 S20
Specialskavstål, krökta	839678
Gradningskniv Typ N2	839010 N2
Gradningshuvud HSS, 90° Gradningshuvudets Ø 20 mm	839610 20
Gradningskniv Typ S30	838510 S30
Gradningskniv Typ S150	838510 S150
Hålgradningshuvud HSS 90°, med skaft Gradningshuvudets Ø 10,4 mm	838610 10,4
Teleskopskaft för skärplattor	839725
Avgradare, handtag Typ T	839890 T
Universellt gradverktyg, plasthandtag med 1 kniv (S150)	838350
Miniskavstål, raka	839677
Gradningskniv Typ N1	839010 N1