

Garant**Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302650 6 |
| GTIN | 4045197944672 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft är hårbearbetade (god balans). God balansering = $G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$. **Med förslutningsbara kylkanalhål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|------------|
| Spännhylsa D ₁ | 6 mm |
| Reservspännskruv nr 309900 | 6 |
| utkragningenslängd A-mått | 63 mm |
| Utvändig-Ø D | 25 mm |
| fäste | BT 50 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Hållare norm | ISO 7388-2 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Form | ADB |

| | |
|----------------------|---------------|
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|--|----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 6 mm | 309900 6 |
|--|----------|