

**Garant****Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302596 32     |
| GTIN         | 4045197944665 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Alla skaft är hårdbearbetade (god balans). God balansering =  $G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$ . **Med förslutningsbara kylkanalhål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Utvändig-Ø D               | 72 mm      |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 25 mm      |
| utkragningslängd A-mått    | 100 mm     |
| Reservspännskruv nr 309900 | 32         |
| fäste                      | BT 40 kort |
| Norm                       | DIN 6359   |
| Hållare norm               | ISO 7388-2 |
| Hållare norm               | JIS B6339  |
| Form                       | ADB        |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

---

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 32 mm | 309900 32 |
|---|-----------|