

Garant**Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 303015 40 |
| GTIN | 4045197944931 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.
Med **4** kylkanalhål.

- **Cylindrisk form.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Dorndiameter d ₁ | 40 mm |
| Utvändig-Ø D | 89 mm |
| utkragningslängd A-mått | 50 mm |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 40 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| passande specialnyckel nr 309840 | 40 |
| Spännhylsa D ₁ | 40 mm |
| fäste | BT 40 kort |
| Norm | DIN 6357 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Hållare norm | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |
| Kylkanalborrhål | kan inte förslutas |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Ändfräsdorn |