

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	75 grad
Utkragningslängd L_1	60 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Skruvsats för vändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	180 mm
ISO-kod hållare	A20Q SSKCR/L09
Mittförskjutning L_3	13 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500