

Garant**eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260020 20/09
GTIN	4045197945167
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskar den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet. Med friytekylning.

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SCLCR/L 2020X09

Passande vändskär: CC.. 09T3..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 27 mm

totallängd L: 86 mm

Skruvsats för vändskär: 269028 28

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
-------------------------------	-------

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Skaftmått	20 mm
Huvudängd L ₁	27 mm
Skruvsats för vändskär	269028 28
Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	SCLCR/L 2020X09
totalängd L	86 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15