

**Garant****eco-skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	260021 16/09
GTIN	4045197945174
Artikelklass	21U

## Beskrivning

### Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskar den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet. Med friytekyllning.

### OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SCLCR/L 1616X09

Passande vändskär: CC.. 09T3..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 20 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 27 mm

totallängd L: 74 mm

Skruvsats för vändskär: 269028 28

## Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	SCLCR/L 1616X09
Huvudängd L <sub>1</sub>	27 mm

totallängd L	74 mm
Skruvsats förvändskär	269028 28
Vändskärsstorlek	9 mm
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500