

Garant**Eco-spännhållare SVJBL 93°, för vändskärplattor VB., vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	261103 16/11
GTIN	4045197945273
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900-319886–319886.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	269023 1
ISO-kod hållare	SVJBR/L 1616X11
Passande vändskär	VB.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Huvudängd L ₁	34 mm
Skaftmått	16 mm
totallängd L	81 mm
Serie	Eco

Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/261103-16/11>