

**Garant****Weldonhållare med kylkanalhål, förnicklad, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304272 20
GTIN	4045197945600
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**GARANT:** Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Speciell förnickling.

**Med förslutningsbara kylkanalhål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	52 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
Reservspännskruv nr 309900	20
fäste	HSK-A100 kort

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm	309900 20
---	-----------