


**Garant****ER-hylschuckar förnicklad, HSK-A 100 lång, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	305486 40
GTIN	4045197945808
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Uppborrad genomgång (utan ställskruv).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Förnicklad för att förhindra korrosion.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

**leveransinnehåll:**

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	63 mm
spännvidd	3 - 26 mm
För ER-spännhylsor	40
utkragningslängd A-mått	120 mm

fäste	HSK-A 100 lång
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-6
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

---

## Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40

309680 40