

**Garant****Hållare för profildrivare metrisk Ø d = 12 mm, Skaftdiameter DS: MK2mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	293023 MK2
GTIN	4045197945976
Artikelklass	29K

## Beskrivning

**Passar till:**

CNC- och konventionella maskiner.

**Specialtillbehör:**

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

**OBS!:**

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv-Ø.**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

## Teknisk beskrivning

Skaftlängd L <sub>s</sub>	69 mm
L	46 mm
Skafttyp	MK2
Ø d	12 mm
Ø D	44 mm

Hållarstorlek	MK2
Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

### Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm	293006 5
Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm	293006 16
Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm	293006 8
Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm	293006 12