

**Garant****Hållare för profildrivare VDI Ø d = 12 mm, Skaftfäste typ: VDI20****Beställningsdata**

Ordernummer	293030 VDI20
GTIN	4045197946133
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Passar till:**

CNC-maskiner.

**Specialtillbehör:**

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

**OBS!:**

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv-Ø.**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

**Teknisk beskrivning**

L	57 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
Ø D <sub>1</sub>	44 mm
Skafttyp	VDI 20
Ø d	12 mm
Hållarstorlek	VDI20

Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

## Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm	293006 16
Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm	293006 12
Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm	293006 5
Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm	293006 8