

**Garant****Fyrkantdrivare metrisk Ø d = 12 mm, TiN, Fyrkant: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293053 1,5
GTIN	4045197946942
Artikelklass	29L

**Beskrivning****Utförande:**

Med TiN-beläggning.

**Användningsdata:**

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

**Passar till:**

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

**OBS!:**

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Tillverkning av fyrkantprofiler > 9 mm rekommenderas bara i lättspånade material (högre materialavverkning).

**Teknisk beskrivning**

L	3 mm
nyckelvidd	1,5 mm
Skärmaterial	HSS

Tolerans	+ 0,04 till + 0,06 mm
Profil	Fyrkant
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilogverktyg