

Garant**Fyrkantdrivare metrisk Ø d = 12 mm, TiN, Fyrkant: 7mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 293053 7 |
| GTIN | 4045197947024 |
| Artikelklass | 29L |

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Tillverkning av fyrkantprofiler > 9 mm rekommenderas bara i lättspånade material (högre materialavverkning).

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|-------|
| L | 13 mm |
| nyckelvidd | 7 mm |
| Skärmaterial | HSS |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Tolerans | + 0,13 till + 0,16 mm |
| Profil | Fyrkant |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Beläggning | TiN |
| Produktslag | Spår- och profilogverktyg |