

**Garant****Kolv för Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Torx®-profil: TX20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293066 TX20
GTIN	4045197947581
Artikelklass	29L

**Beskrivning****Utförande:**

Med TiN-beläggning.

**Användningsdata:**

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

**Passar till:**

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

**OBS!:**

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

**Teknisk beskrivning**

L	3,5 mm
förbörningshål-Ø	2,9 mm
Torx® Tumling ytterdiameter	3,95 mm
Skärmaterial	HSS

Torx®-profil	TX20
Tolerans	- 0,005 till + 0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilogverktyg