

**Garant****Kolv för Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profil: TX20mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 293063 TX20   |
| GTIN         | 4045197947475 |
| Artikelklass | 29L           |

## Beskrivning

**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

**Användningsdata:**

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

**Passar till:**

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

**OBS!:**

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

## Teknisk beskrivning

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| L                           | 3,5 mm  |
| förbörningshål-Ø            | 2,9 mm  |
| Torx® Tumling ytterdiameter | 3,95 mm |
| Skärmaterial                | HSS     |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Torx®-profil   | TX20                      |
| Tolerans       | - 0,005 till + 0,01 mm    |
| Profil         | Torx®                     |
| L <sub>1</sub> | 25 mm                     |
| Ø d            | 12 mm                     |
| Beläggning     | TiN                       |
| Produktslag    | Spår- och profilogverktyg |