

Garant**Kolv för Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profil: TX30mm**

Beställningsdata

Ordernummer	293063 TX30
GTIN	4045197947505
Artikelklass	29L

Beskrivning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

L	4,5 mm
förborrningshål-Ø	4,15 mm
Torx® Tumling ytterdiameter	5,63 mm
Skärmaterial	HSS

Torx®-profil	TX30
Tolerans	- 0,005 till + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilogverktyg