

Garant**Kolv för Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profil: TX55mm**

Beställningsdata

Ordernummer	293063 TX55
GTIN	4045197947543
Artikelklass	29L

Beskrivning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

L	7 mm
Torx® Tumling ytterdiameter	11,4 mm
förborningshål-Ø	8,25 mm
Skärmaterial	HSS

Torx®-profil	TX55
Tolerans	- 0,015 till + 0,015 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilogverktyg