

Garant**Kolv för Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Torx®-profil: TX30mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 293060 TX30 |
| GTIN | 4045197947406 |
| Artikelklass | 29L |

Beskrivning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|---------|
| L | 4,5 mm |
| Torx® Tumling ytterdiameter | 5,63 mm |
| förborningshål-Ø | 4,15 mm |
| Skärmaterial | HSS |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Torx®-profil | TX30 |
| Tolerans | - 0,005 till + 0,01 mm |
| Profil | Torx® |
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Beläggning | TiN |
| Produktslag | Spår- och profilogverktyg |