

HALDER**Centreringspännelement med spännsegment, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	370017 1
GTIN	4030618238720
Artikelklass	37K

Beskrivning**Fördel:**

- **Exakt självcentrering med en noggrannhet på $\pm 0,025$ mm.**
- **Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.**
- **Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.**
- **Fastskruvning möjlig både från ovansidan och undersidan.**

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

Teknisk beskrivning

D_{\max}	18,5 mm
h_2	9,1 mm
Spännkraft	3,5 kN
$\varnothing d_4$	M4 mm

D_{\min}	14,5 mm
h_4	5,5 mm
$d_3 f7$	12 mm
h_5	19,7 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar