

HALDER**Centreringspännelement med spännkuler, Typ: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	370018 9
GTIN	4030618238973
Artikelklass	37K

Beskrivning**Fördel:**

- **Exakt självcentrering med en noggrannhet på $\pm 0,025$ mm.**
- **Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.**
- **Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.**
- **Fastskrivning möjlig både från ovansidan och undersidan.**

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

D_{min} : 70,5 mm

D_{max} : 86,5 mm

d_3 f7: 60 mm

$\varnothing d_4$: M12 mm

h_2 : 28,3 mm

h_4 : 10 mm

Teknisk beskrivning

D_{\max}	86,5 mm
$\varnothing d_4$	M12 mm
h_4	10 mm
D_{\min}	70,5 mm
Spännkraft	10 kN
h_2	28,3 mm
$d_3 f7$	60 mm
h_5	63 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar