

HALDER**Enkelkil-spännback räfflad, gängaM: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	370021 M8
GTIN	4030618237655
Artikelklass	37K

Beskrivning**Användningsdata:**

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, blankt. Klämbäckar av verktygsstål, härdad, brunerat och slipat.

OBS!:

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspanning möjlig.

Teknisk beskrivning

B ₁	29 mm
gängaM	M8
max. åtdragningsmoment	43 Nm
Längd	27 - 31 mm
Spännkraft	20 kN

höjd H	17,5 mm
Produktslag	Kilspännback