

**HALDER****Dubbelkil-spännback platt, gängaM: M12****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 370024 M12    |
| GTIN         | 4030618237747 |
| Artikelklass | 37K           |

**Beskrivning****Användningsdata:**

Genom åtdragning av spänskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Med hjälp av dubbelkilen uppnås även en vertikal spännkraft.

**Material:**

Grundstomme av verktygsstål, härdad, blankt. Klämbackar av verktygsstål, härdad, brunerat och slipat.

**OBS!:**

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspanning möjlig.

Längd: 42 - 49 mm

höjd H: 26 mm

B<sub>1</sub>: 41 mm

max. åtdragningsmoment: 85 Nm

Spännkraft: 50 kN

**Teknisk beskrivning**

|        |     |
|--------|-----|
| gängaM | M12 |
|--------|-----|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Längd                  | 42 - 49 mm                  |
| Spännkraft             | 50 kN                       |
| B <sub>1</sub>         | 41 mm                       |
| max. åtdragningsmoment | 85 Nm                       |
| höjd H                 | 26 mm                       |
| Produktslag            | Spännsystem för anordningar |