

**HALDER****Dubbelkil-spännback räfflad, gängaM: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	370023 M12
GTIN	4030618237723
Artikelklass	37K

**Beskrivning****Användningsdata:**

Genom åtdragning av spänskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Med hjälp av dubbelkilen uppnås även en vertikal spännkraft.

**Material:**

Grundstomme av verktygsstål, härdad, blankt. Klämbäckar av verktygsstål, härdad, brunerat och slipat.

**OBS!:**

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspanning möjlig.

**Teknisk beskrivning**

Spännkraft	50 kN
Längd	42 - 49 mm
B <sub>1</sub>	41 mm
max. åtdragningsmoment	85 Nm

gängaM	M12
höjd H	26 mm
Produktslag	Kilspännback