

HALDER**Enkelkil-spännback platt, gängaM: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	370022 M16
GTIN	4030618237709
Artikelklass	37K

Beskrivning**Användningsdata:**

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdat, blankt. Klämbäckar av verktygsstål, härdat, brunerat och slipat.

OBS!:

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspanning möjlig.

Teknisk beskrivning

gängaM	M16
B ₁	56 mm
Längd	57 - 64 mm
Spännkraft	50 kN
max. åtdragningsmoment	210 Nm

höjd H	34 mm
Produktslag	Kilspännback