



Pitbull spännklämma kniv, gängaM: M2,5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 370025 M2,5 |
| GTIN | 4046368563005 |
| Artikelklass | 37M |

Beskrivning

Utförande:

- Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
- Säker, precis fastspänning.
- Små yttermått, därigenom få störande kanter.

Knivklämkant för råämnen.

Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspanning.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|--------|
| Material | Stål |
| B _{H9} | 9,5 mm |
| gängaM | M2,5 |
| B ₁ | 3,8 mm |
| Höjd H ₂ | 1,9 mm |
| H ₁ | 3,6 mm |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Spännkraft | 2,8 kN |
| Klämbredd | 9,5 mm |
| H | 6,6 mm |
| Klämväg | 0,15 mm |
| max. åtdragningsmoment | 1,8 Nm |
| Produktslag | Spännsystem för anordningar |