



TY® bitsortiment, 8 delar 29 mm C 6,3, Antal delar: 8



Beställningsdata

Ordernummer	674165 8
GTIN	4010995421397
Artikelklass	63K

Beskrivning

Utförande:

De 29 mm långa TY®-bitsen är 4 mm längre än 25 mm-bits och har därmed en längre torsionszon som förbättrar livslängden. Perfekt för högeffektiva borrar och mutterdragare. Förvaring i plasthållaren BitBuddy® möjliggör bekväm upptagning av bits direkt från hållaren till maskinen.

Fördel:

De färgade bitsen går snabbt och enkelt att hitta och tack vare det färgade höljet går de även att hitta **i mörker med UV-ljus**.

Innehåll:

Bits, längd 29 mm, C 6,3 för Pozidriv: Vardera 1 st storlek PZ2; PZ3

Bits, längd 29 mm, C 6,3 för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bitshållare: 1 st.

OBS!:

En lämplig UV ficklampa LED / UV hittar du på nr 081518 UV-LED.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Antal delar	8
Bit längd	29 mm

Tillbehör

ficklampa, LED och UV med batteri Typ UV-LED

081518 UV-LED