

Garant**DNMG 110404 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
spån-brytare	WSS
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	DNMG 110404

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning