

**Garant****DNMG 150608 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	WSS
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Sort	HB7020
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
Matning $f$	0,15 - 0,35 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 150608

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning