

Garant**DNMG 150612 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250663 HB7020
GTIN	4045197948595
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7020
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	WSS
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
ISO-kod vändskär	DNMG 150612

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning