

**Garant****TNMG 160408 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
spån-brytare	WSS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7020
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning