

Garant**WNMG 080412 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	WSS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Sort	HB7020
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning