

Garant**WNMG 060408 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7020
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	WSS
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning