

Garant**CNMG 120408 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Primäranvändning	P
Matning f	0,3 - 0,45 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
spån-brytare	WSM
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning