

Garant**TNMG 160408 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WSM
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Matning f	0,25 - 0,45 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	HB7020
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning