

**Garant****CCMT 060204 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1 mm
Matning $f$	0,15 - 0,3 mm/v
Sort	HB7020
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	WSS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CCMT 060204

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning