

Garant**DNMG 150408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150408 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
spån-brytare	SG
Sort	HB7035-1
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning