



## Rullmåttband, bandlängd: 10m



### Beställningsdata

Ordernummer	462120 10
GTIN	4007368114925
Artikelklass	46M

### Beskrivning

#### Utförande:

Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid. **Med bandspärr och automatisk bandåtergång.** Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en **mjuk glidning** och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylerenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den **extra antireflexbehandlingen** ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

### Teknisk beskrivning

husets höjd	77 mm
husets längd	78 mm
husets bredd	32 mm
bandbredd	19 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

---

## Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 10 m

026240 10