

Garant**Digitalt djupmått IP67 med datautgång, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418682 300
GTIN	4045197949745
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mätytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift \varnothing 1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 320 mm lång nr 418689, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
mätområde	0 - 300 mm
Antal ingående batterier	1
ansatsens längd	100 mm

omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
mätskenans tvärsnitt	16×3,5 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Preset-funktion	ja
Automatisk frånkoppling	ja
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

DAkks-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

TangentbordsgränssnittUSB Typ G2	498963 G2
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 180 mm	418744 180

Extrabrygga, enskild ansatsens längd 260 mm	418744 260
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 320 mm	418744 320
Mätspets för avståndsmätning Ø 4 mm	418630
Lock till skjutmått Typ B	412237 B
Lock till skjutmått Typ D	412237 D
Skruv till djupmätthållare	412236