



Hylsskruvmejsel med handtag Lång, nyckelvidd: 4mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 622201 4 |
| GTIN | 4045197949820 |
| Artikelklass | 62C |

Beskrivning

Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

Norm:

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

OBS!:

HOLEX Hylsnyckelskruvdragare, också i tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 622202).

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|--------------------|
| klinglängd | 125 mm |
| totallängd | 212 mm |
| nyckelvidd | 4 mm |
| Norm | DIN 3125 |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar |
| Produktslag | hylsnyckel |