



## Hylsskruvmejsel med handtag Lång, nyckelvidd: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	622201 12
GTIN	4045197949929
Artikelklass	62C

### Beskrivning

#### Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

#### Norm:

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

#### OBS!:

HOLEX Hylsnyckelskruvdragare, också i tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 622202).

### Teknisk beskrivning

totallängd	245 mm
klinglängd	125 mm
nyckelvidd	12 mm
Norm	DIN 3125
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel