



## Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 230 mm, nyckelvidd: 8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	622731 8
GTIN	4045197950307
Artikelklass	62C

### Beskrivning

#### Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Santoprene®-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadin-specialstål. Förokromad yta.

Slagtåligt T-handtag av plast. Klinga av vanadin-specialstål, mattförokromad yta.

#### OBS!:

HOLEX Hylsnyckelskruvdragare med T-handtag, också i tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 622732).

### Teknisk beskrivning

totallängd	262 mm
nyckelvidd	8 mm
klinglängd	230 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel