

Garant**Digitalt skjutmått IP67 med datautgång, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 412690 200 |
| GTIN | 4045197949394 |
| Artikelklass | 41A |

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt skjutmått IP67 med datautgång **Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror**. Mycket lång batteritid tack vare ett modernt, energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuters inaktivitet kopplas systemet automatiskt om till energisparläge. Så fort du flyttar löparen kopplas det på igen. Mätvärde och nollpunkt behålls.

2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Skjutmättet är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm – även med datakabel. Mätytorna är finläppade. Med Preset (måttförinställning).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, tangentsbordsgränssnitt nr 498963.

Reservdel:

Datautgångskåpa nr 412237 stl. D, batterihållare nr 412237 stl. B.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------------|
| Norm | ISO 13385 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| avläsning | 0,01 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Kalibrering | A1 |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| skänkellängd | 50 mm |
| Djupmått finns | ja |
| Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 |
| avläsning | 0,0005 tum |
| mätområde | 0 - 200 mm |
| IP-skyddsklass | IP 67 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | RS232C-gränssnitt |
| Mätteknik | digital |
| Material | Rostfritt stål, INOX |
| Alla delar | Härdad |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Universalskjutmått |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm | 021010 200 |
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm | 021000 200 |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------|-----------|
| TangentbordsgränssnittUSB Typ G2 | 498963 G2 |
| Skruv till djupmätthållare | 412236 |
| Lock till skjutmått Typ B | 412237 B |
| Lock till skjutmått Typ D | 412237 D |

Typ SPRING

412240 SPRING