



Hylsskruvmejsel med handtag flexibel, nyckelvidd: 7mm



Beställningsdata

Ordernummer	622401 7
GTIN	4045197950130
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

Med böjligt skaft, bara för högeråtdragning upp till högst 5 Nm. Klinglängd 150 mm, utom storlek 10 med 175 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	7 mm
klinglängd	150 mm
totallängd	251 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel