

Garant**Digitalt skjutmått IP67 med datautgång, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412690 300
GTIN	4045197949707
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt skjutmått IP67 med datautgång **Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror**. Mycket lång batteritid tack vare ett modernt, energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuters inaktivitet kopplas systemet automatiskt om till energisparläge. Så fort du flyttar löparen kopplas det på igen. Mätvärde och nollpunkt behålls.

2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Skjutmättet är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm – även med datakabel. Mätytorna är finläppade. Med Preset (måttförinställning). Utan djupmätanordning.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Reservdel:

Datautgångskåpa nr 412237 stl. D, batterihållare nr 412237 stl. B.

Teknisk beskrivning

Norm	ISO 13385
mätområde	0 - 300 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
avläsning	0,01 mm

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
skänkellängd	64 mm
avläsning	0,0005 tum
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	A1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

TangentbordsgränssnittUSB Typ G2	498963 G2
Skruv till djupmätthållare	412236
Lock till skjutmått Typ B	412237 B
Lock till skjutmått Typ D	412237 D
Typ SPRING	412240 SPRING