

HALDER**Sexkantsmuttrar med konisk bricka, Gänga: M30****Beställningsdata**

Ordernummer	375384 M30
GTIN	4030618235699
Artikelklass	37K

Beskrivning**Material:**

Seghärdat stål, brunerat, styrka 10.

OBS!:

Sexkantsmutter med förstorad anliggningsyta kan fås på förfrågan.

totallängd: 56 mm

Nyckelvidd SW: 46 mm

Ø d₂: 55 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd SW	46 mm
totallängd	56 mm
Ø d ₂	55 mm
Produktslag	Mutter

