



## Hylsskruvmejsel med handtag Lång, nyckelvidd: 17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	622201 17
GTIN	4045197949967
Artikelklass	62C

### Beskrivning

#### Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

#### Norm:

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

#### OBS!:

HOLEX Hylsnyckelskruvdragare, också i tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 622202).

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	17 mm
klinglängd	125 mm
totallängd	245 mm
Norm	DIN 3125
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel