



Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 230 mm, nyckelvidd: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	622731 10
GTIN	4045197950314
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Santoprene®-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadin-specialstål. Förokromad yta.

Slagtåligt T-handtag av plast. Klinga av vanadin-specialstål, mattförokromad yta.

OBS!:

HOLEX Hylsnyckelskruvdragare med T-handtag, också i tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 622732).

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	10 mm
klinglängd	230 mm
totallängd	262 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel